

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 60-S-NYN

EAN 4031582413151



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	○ ○ ○ ○ ○
Шум движения	○ ○ ○ ○ ○
Исчезновение	○ ○ ○ ○ ○
Устойчивость к коррозии	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Footmaster
Тип	Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч	250 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	250 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	90 °C
Общая высота	82,5 mm
Общая ширина	70 mm
Общий вес	0,7 kg

КРОНШТЕЙН

Цвет	белый
Офсет (Смещение)	38 mm
Радиус поворота	63 mm
Поворотное соединение	126 mm
Диаметр купола	70 mm

КОЛЕСО

Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипникдемпфированный
Цвет Колесо	черный
Диаметр	50 mm
Ширина Протектор	25 mm
Ширина тела	25 mm

ФИТИНГ

Диаметр отверстия Болт	12 mm
------------------------	-------

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 60-S-NYN

EAN 4031582413151

Номер заказа 00062077

Чертежи изделия



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

