

GALEA

5070YGH100P60-90X70



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Galea
Tip kućišta	Okretanje Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Električni provod	✓
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	138 mm
Ukupna težina	0,461 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca	Termoplastična guma, električna provodljivost
Nošenje	klizni lezaj
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	100 mm
Širina omotac	30 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

KUCISTE

Materijal	poliamid
oblik viljaska	Zatvoreno
okretni lezaj	Dve lopte
offset	40 mm
okretni radijus	90 mm
Otpor okretanju	180 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	90 mm
Širina ploče	70 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	60 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	70 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	50 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	55 mm
Prečnik otvora ploče	8 mm

GALEA

5070YGH100P60-90X70



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

