

MONO

5020PJH080L51-10 RAL9006

EAN 4031582308402

Numéro de commande 00073803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	34 mm
Rayon d'encombrement	74 mm
Diamètre d'encombrement	148 mm

ROUE

Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	24 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	10 mm
--------------------------	-------

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Mono
Capacité de charge à 3 km/h	70 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	140 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	104 mm
Poids	0.15 kg

MONO

5020PJH080L51-10 RAL9006

EAN 4031582308402

Numéro de commande 00073802

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

