



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Galea
Тип корпус	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	60 kg
Статичен Товароносимост	120 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	139 mm
Общо тегло	0,421 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Плътна гума без маркировка
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	32 mm
Твърдост на Резба (A)	75 Бръснач A

ВИЛКА

Материал	Полиамид
Форма Вилица	Затворен
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Изместване	40 mm
Радиус на завъртане	90 mm
Интерференция при завъртане	180 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт	10 mm

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

