

## AGILA

2471XSP150R05-28

EAN 4031582343168



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Agila                                    |
| Typ obudowy                    | Kółko obrotowe z Blokadą kierunkową      |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 100 kg                                   |
| Przewodzące prąd elektryczny   | ✓                                        |
| Nośność statyczne              | 200 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -40 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 188 mm                                   |
| Waga całkowita                 | 1,336 kg                                 |

## KOŁO

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid, przewodzący elektrycznie           |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne                   |
| Ośłony gwintu        | Z osłoną gwintu                              |
| Średnica             | 150 mm                                       |
| Szerokość Bieżnia    | 32 mm                                        |
| Twardość Bieżnia (D) | 40 Shore D                                   |

## OBUDOWA

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Materiał              | Arkusz stalowy, średni |
| Kształt Widelec       | Poszerzane             |
| Łożysko obrotowe      | Dwa wyścigi kulkowe    |
| Wysięg                | 36 mm                  |
| Zasięg działania koła | 262 mm                 |

## MOCOWANIE

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Typ mocowania    | Trzpień pełny, okrągły |
| Średnica Trzpień | 28 mm                  |
| Długość Trzpień  | 45 mm                  |

# AGILA

2471XSP150R05-28

EAN 4031582343168



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

