

## AGILA LIGHT

1477PAO075P30-11 TENTE

EAN 4031582338492

Rendelési szám 00900450



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila light
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	60 kg
Statikus teherbírás	120 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	100 mm
Teljes szélesség	44 mm
Összsúly	0,246 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapágy	Siklócsapágy
Kerék színe	Ezüstszürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	75 mm
Futófelület szélessége	25 mm
Test szélessége	25 mm
A futófelület keménysége (A)	91 Shore A
A futófelület keménysége (D)	40 Shore D

## VÁZ

Anyag	Acéllemez, könnyű
Villa alakja	Széles
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	25 mm
Körbeforgás	78 mm
Körbeforgás	156 mm
Kupola átmérője	41 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	11 mm

# AGILA LIGHT

1477PAO075P30-11 TENTE

EAN 4031582338492  
Rendelési szám 00900450



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

---

