



### ROUE

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Tread hardness        | souple |
| Diamètre              | 200 mm |
| Largeur du bandage    | 45 mm  |
| Diamètre de l'alésage | 8 mm   |
| Longueur de moyeu     | 53 mm  |

### PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Nom du produit                  | Maxtech |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 70 kg   |
| Conducteur d'électricité        | no      |
| Inoxydable                      | no      |
| Capacité de charge statique     | 140 kg  |
| Plage de température (minimale) | -20 °C  |
| Plage de température (maximale) | 60 °C   |
| Poids                           | 0.56 kg |

## Product Drawings

