

AGILA


2475UAP050P30-11

EAN 4031582404302

Numero d'ordine 00033321



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●●○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome del prodotto | Agila |
| Tipo | Ruota girevole con freno semplice |
| Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h | 40 kg |
| Portata statica | 80 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Altezza totale | 69 mm |
| Larghezza complessiva | 43 mm |
| Peso complessivo | 0,178 kg |

RUOTA

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo | Poilammide |
| Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato |
| Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore Ruota | Grigio argento (RAL7001) |
| Parafili | Con parafili |
| Diametro | 50 mm |
| Larghezza battistrada | 19 mm |
| Larghezza corpo | 19 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
| Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D |

SUPPORTO

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Materiale | Lamiera di acciaio, media |
| Forma della forcella | Largo |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Colore | Passivato blu |
| Disassamento | 24 mm |
| Raggio di piroettamento | 82 mm |
| Ingombro di piroettamento | 164 mm |
| Diametro cuffia superiore | 41 mm |

FISSAGGIO

| | |
|-------------------|---|
| Tipo di fissaggio | Foro per vite |
| Diametro del foro | 11 mm |
| Suggerimento | Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza. |

AGILA

2475UAP050P30-11

EAN 4031582404302
Numero d'ordine 00033321



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

