



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта Novatech

Тип Колесо

Грузоподъемность при 3 км/ч 500 kg

Электропроводящий Нет

Нержавеющая сталь Нет

Грузоподъемность статическая 1000 kg

Диапазон температур (минимальный) -20 °C

Диапазон температур (максимальный) 60 °C

Общий вес 0,55 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса Неопределенный

Материал протектора Полипропилен, мягкий

Диаметр 75 mm

Ширина Протектор 50 mm

Твердость Протектор (A) 92 Береговая A

Диаметр Шариковый подшипник 47 mm

Ширина Шариковый подшипник 12 mm

Product Drawings

