ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

NOVATECH

RK.ETP075x50-Ø47x12

EAN 4031582369496



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Материал корпуса	Неопределенный
Материал протектора	Полипропилен, мягкий
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	50 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Диаметр Шариковый подшипник	47 mm
Ширина Шариковый подшипник	12 mm

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●●○
Шум движения	●●●○○
Исчезновение	●●●●○
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Novatech
Тип	Колесо
Грузоподъемность при 3 км/ч	500 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	1000 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	0,55 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP075x50-Ø47x12

EAN 4031582369496

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи изделия





