INFORMAZIONI DI PRODOTTO

KAPPA LOAD

9658FTP300P64 CL97

Numero d'ordine 00801481



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●●●○
Rumore	●●●○○
Attrito	●●●●○
Resistenza alla corrosione	●●●●○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Kappa load
Tipo	Ruota fissa
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	2400 kg
Portata a 6 km/h	2000 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	4000 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	355 mm
Larghezza complessiva	140 mm
Peso complessivo	19,39 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Forma della forcella	Largo, Rinforzato
Colore	Zinco-ferro (trasparente)
Lubrication nipple	1

RUOTA

Materiale del corpo	Ghisa
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Giallo miele (RAL1005)
Parafili	Con parafili
Diametro	300 mm
Larghezza battistrada	80 mm
Larghezza corpo	80 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	175 mm
Larghezza della piastra	140 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	105 mm
Larghezza foro piastra (massima)	140 mm
Diametro del foro della piastra	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

KAPPA LOAD

9658FTP300P64 CL97

Numero d'ordine 00801481

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Disegni del prodotto



