

# AGILA

2470DIK050B10-11X31

EAN 4031582300598

Numero d'ordine 00004472



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Agila                           |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole                  |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h                    | 40 kg                           |
| Portata statica                     | 80 kg                           |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 85 °C                           |
| Altezza totale                      | 72 mm                           |
| Larghezza complessiva               | 43 mm                           |
| Peso complessivo                    | 0,238 kg                        |

## RUOTA

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Materiale del corpo         | Lamiera d'acciaio        |
| Materiale del battistrada   | Gomma piena, antitraccia |
| Cuscinetto                  | Coni di sfere            |
| Colore Ruota                | Passivato blu            |
| Parafili                    | Con parafili             |
| Diametro                    | 50 mm                    |
| Larghezza battistrada       | 19 mm                    |
| Larghezza corpo             | 19 mm                    |
| Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A               |

## SUPPORTO

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Materiale                 | Lamiera di acciaio, media |
| Forma della forcella      | Largo                     |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere      |
| Colore                    | Passivato blu             |
| Disassamento              | 24 mm                     |
| Raggio di piroettamento   | 49 mm                     |
| Ingombro di piroettamento | 98 mm                     |
| Diametro cuffia superiore | 41 mm                     |

## FISSAGGIO

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Tipo di fissaggio | Perno con anello di presa, con collare |
| Diametro perno    | 11 mm                                  |
| Lunghezza perno   | 31 mm                                  |

# AGILA

2470DIK050B10-11X31

EAN 4031582300598

Numero d'ordine 00004472



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

