

# STYLEA

5920UAP100L51-11 DOM41

EAN 4031582370645



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Productnaam                  | Stylea                 |
| Behuizingstype               | Zwenkwiel              |
| Standaard                    | EN12528 - Meubelwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 100 kg                 |
| Statisch Draagvermogen       | 200 kg                 |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                 |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                  |
| Totale hoogte                | 101 mm                 |
| Totale breedte               | 75 mm                  |
| Totaal gewicht               | 0,141 kg               |

## WIEL

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Wielkern materiaal | Polyamide              |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
| Lager              | Precisiekogellagers    |
| As                 | Genageld               |
| Afdekkapjes        | Met afdekkapjes        |
| Diameter           | 100 mm                 |
| Breedte Loopvlak   | 20 mm                  |

## VORK

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Materiaal       | Polyamide        |
| Vork Vorm       | Dubbele vorkwiel |
| Zwenklager      | Stift, zwenkend  |
| Zwenk radius    | 88 mm            |
| Uitzwenking     | 176 mm           |
| Diameter koepel | 41 mm            |

## BEVESTIGING

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Type bevestiging          | Stiftgat voor B10-bevestiging |
| Diameter boutgat diameter | 11 mm                         |

# STYLEA

5920UAP100L51-11 DOM41

EAN 4031582370645



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

