



## PERFORMANCE

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ● ● |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Nom du produit                  | Zeta    |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 300 kg  |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 560 kg  |
| Conducteur d'électricité        | no      |
| Inoxydable                      | no      |
| Capacité de charge statique     | 600 kg  |
| Plage de température (minimale) | -20 °C  |
| Plage de température (maximale) | 85 °C   |
| Hauteur                         | 164 mm  |
| Largeur totale                  | 117 mm  |
| Poids                           | 1.87 kg |

## ROUE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Tread hardness           | souple |
| Diamètre                 | 125 mm |
| Largeur du bandage       | 50 mm  |
| Largeur du corps de roue | 50 mm  |

## RACCORD

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Longueur de la platine                     | 137 mm |
| Largeur de la platine                      | 117 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm  |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm  |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 75 mm  |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 105 mm |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm  |

