

## LUMINA

A520POI050B10-11X20/10DOM45 9011

EAN 4031582317282  
Bestelnummer 00071271

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Lumina
Behuizingstype	Wielen
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	61 mm
Totale breedte	55 mm
Totaal gewicht	0,093 kg

## WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Loopvlak	Grafietzwart (RAL9011)
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	8 mm
Diameter Asgat	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	8 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	65 Shore D

## BEHUIZING

Materiaal	Polypropyleen
Vork Vorm	Dubbele Wiel Behuizing, gesloten, met koepel
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Kleur	Grafietzwart (RAL9011)
Offset	20 mm
Zwenk radius	52 mm
Draaicirkel	104 mm
Diameter koepel	45 mm

## FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met griping, met kraag
Diameter stift	11 mm
Lengte stift	20 mm

# LUMINA

A520POI050B10-11X20/10DOM45 9011

EAN 4031582317282  
Bestelnummer 00071271



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

