

KAPPA LOAD

9650TOP160P63 CL67

EAN 4031582314397
Objednávací číslo 00805766

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ○ ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Kappa load
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	1020 kg
Nosnost 6 km/h	850 kg
Statický Nosnost	1700 kg
Rozsah teploty (minimální)	-30 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	205 mm
Celková šířka	110 mm
Celková hmotnost	4,243 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid, těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka těla	50 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Kulové otočné jehlové ložisko
Barva	Pasivováno modrou
Offset	58 mm
Radius otočení	140 mm
Otočné rušení	280 mm
Průměr otočné kamery	111 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	135 mm
Šířka desky	110 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	105 mm
Průměr otvoru dlahy	11 mm

KAPPA LOAD

9650TOP160P63 CL67

EAN 4031582314397
Objednáací číslo 00805766



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

