

## ALPHA

3470BOG080P62

EAN 4031582345698



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ● ● |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ● ● |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Alpha                                |
| Tipo                              | Rodízio giratório                    |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 100 kg                               |
| Elétrico condutivo                | Não                                  |
| Aço inoxidável                    | Não                                  |
| Capacidade de carga estática      | 200 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -40 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 280 °C                               |
| Altura total                      | 108 mm                               |
| Peso geral                        | 0,68 kg                              |

## SUPORTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Material da caixa       | Folha de aço, pesada  |
| Em Forma de Garfo       | Amplo                 |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas |
| Cor                     | Passivada a azul      |
| Offset                  | 40 mm                 |
| Raio giratório          | 80 mm                 |
| Interferência giratória | 160 mm                |



## RODA

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Material do centro da roda | Plástico termoendurecido , resistente ao calor |
| Material do piso da roda   | Idêntico ao centro da roda                     |
| Rolamento                  | Rolamento auto-lubrificante                    |
| Eixo                       | Aparafusado com porca                          |
| Diâmetro                   | 80 mm                                          |
| Largura do Piso            | 35 mm                                          |
| Dureza do Piso (D)         | 85 Shore D                                     |

## ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 105 mm                      |
| Largura da placa                      | 80 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 77 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 60 mm                       |
| Diâmetro do furo da placa             | 9 mm                        |

3470U00080P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

