



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Linea
Typ krytu	Otočné Kolečko se Směrová brzda
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	130 kg
Elektrické vodivé	✓
Statický Nosnost	260 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	143 mm
Celková šířka	82 mm
Celková hmotnost	0,884 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	20 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Offset	40 mm
Radius otočení	129 mm
Otočné rušení	258 mm
Průměr otočné kamery	52 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Díra na šroub
Průměr otvoru Matice	11 mm

TECHNICKÉ VÝKRESY

