

ZETA

4681UAP160P63

EAN 4031582399899



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Zeta
Tip	Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	350 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	280 kg
Capacitate de încărcare statică	700 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	85 °C
Înălțime totală	200 mm
Greutate totală	3,389 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Poliuretan , Injectat
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Axă	Înșurubat cu piuliță
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	160 mm
Benză de rulare	50 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A

FURCA

Material	Tablă de oțel, foarte grea
FormăFurcă	Larg, Rezistent
Rulment pivotant	Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Offset	55 mm
Interferență pivotantă	230 mm

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	137 mm
Lățimea plăcii	105 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	80 mm
Diametru orificiu placă	11 mm

ZETA

4681UAP160P63

EAN 4031582399899



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

