



Imaginea poate fi diferită de produsul original

#### PERFORMANȚĂ

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○   |
| Atriție                 | ● ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ ○ |

#### ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Zeta                              |
| Tip                               | Rola fixă                         |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 700 kg                            |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 560 kg                            |
| Conductiv electric                | Nu                                |
| Inoxidabil                        | Nu                                |
| Capacitate de încărcare statică   | 1400 kg                           |
| Interval de temperatură (minim)   | -10 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                             |
| Înălțime totală                   | 240 mm                            |
| Lățime totală                     | 117 mm                            |
| Greutate totală                   | 3,04 kg                           |

#### FURCA

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Materialul de construcție | Tablă de oțel, foarte grea |
| Formă Furcă               | Larg, Rezistent            |
| Culoare                   | Pasivat în albastru        |

#### ROATĂ

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Tread profile                  | convex                      |
| Tread hardness                 | moale                       |
| Material pentru corp           | Aluminiu                    |
| Material al benzii de rulare   | Poliuretan, Turnată         |
| Lagăr                          | Rulment cu bile de precizie |
| Axă                            | Înșurubat cu piuliță        |
| Roată                          | Gri trafic A (RAL7042)      |
| Protecție pentru filet         | Fără protecție pentru filet |
| Diametru                       | 200 mm                      |
| Benză de rulare                | 50 mm                       |
| Lățimea corpului               | 50 mm                       |
| Duritatea benzii de rulare (A) | 80 Pe malul A               |

#### RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 137 mm                |
| Lățimea plăcii                      | 117 mm                |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 75 mm                 |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 80 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 75 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm                |
| Diametru orificiu placă             | 11 mm                 |

# ZETA

4688ITP200P63 soft cv

EAN 4031582337563

Numărul de comandă 00838076  
Desene ale produsului



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

