

## AGILA

2470DYK100R07-Ø19-21,5

EAN 4031582340648



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Название продукта                  | Agila                      |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора  |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 80 kg                      |
| Электропроводящий                  | Да                         |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                        |
| Грузоподъемность статическая       | 160 kg                     |
| Диапазон температур (минимальный)  | -10 °C                     |
| Диапазон температур (максимальный) | 40 °C                      |
| Общая высота                       | 138 mm                     |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Материал корпуса      | Стальной лист, средний  |
| Форма Вилы            | Широкая                 |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом       |
| Цвет                  | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение)      | 38 mm                   |
| Радиус поворота       | 88 mm                   |
| Поворотное соединение | 176 mm                  |

## КОЛЕСО

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Материал корпуса        | Листовая сталь                         |
| Материал протектора     | Литая резина, черная, электропроводная |
| Подшипник               | Кронусный шарикоподшипник              |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                       |
| Диаметр                 | 100 mm                                 |
| Ширина Протектор        | 32 mm                                  |
| Твердость Протектор (A) | 80 Береговая A                         |

## ФИТИНГ

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Тип фитинга                 | Синтетический расширитель, круглый              |
| Распорный фитинг (минимум)  | 19 mm                                           |
| Распорный фитинг (максимум) | 21,5 mm                                         |
| Подсказка                   | Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе. |

# AGILA

2470DYK100R07-Ø19-21,5

EAN 4031582340648



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

