

# PURETECH

UVH 080x35 HL46

EAN 4031582323627

Numéro de commande 00003540



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



## ROUE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Diamètre                 | 80 mm  |
| Largeur du bandage       | 35 mm  |
| Diamètre de l'alésage    | 8.3 mm |
| Longueur de moyeu        | 46 mm  |
| Largeur du corps de roue | 35 mm  |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Nom du produit                  | Puretech |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 100 kg   |
| Conducteur d'électricité        | no       |
| Inoxydable                      | no       |
| Capacité de charge statique     | 200 kg   |
| Plage de température (minimale) | -20 °C   |
| Plage de température (maximale) | 80 °C    |
| Poids                           | 0.22 kg  |

