PURETECH

UVH 080x35 HL46

EAN 4031582323627

Numéro de commande 00002540



ROUE

Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	35 mm
Diamètre de l'alésage	8.3 mm
Longueur de moyeu	46 mm
Largeur du corps de roue	35 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.22 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

PURETECH

UVH 080x35 HL46

EAN 4031582323627

Numéro de commande 00002549

Dessins du produit

