

## ZETA

4680ITP125P63 CV

EAN 4031582366549

Numéro de commande 00834588



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Zeta                              |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante                |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 500 kg                            |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 400 kg                            |
| Capacité de charge statique     | 1000 kg                           |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                             |
| Hauteur                         | 164 mm                            |
| Largeur totale                  | 96 mm                             |
| Poids                           | 2,815 kg                          |

## ROUE

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Corps de roue            | Aluminium                       |
| Bandage                  | Polyuréthane, coulé             |
| Roulement                | Roulement à billes de précision |
| Axe                      | axe de roue boulonné            |
| Couleur de la roue       | Jaune miel (RAL1005)            |
| Pare-fils                | Sans pare-fils                  |
| Diamètre                 | 125 mm                          |
| Largeur du bandage       | 50 mm                           |
| Largeur du corps de roue | 50 mm                           |
| Dureté du bandage (A)    | 92 Shore A                      |
| Dureté du bandage (D)    | 42 Shore D                      |

## CHAPE

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, forte charge                       |
| Forme de la chape       | Galbée, renforcée                                |
| Pivot                   | Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable |
| Couleur                 | Zingué bleu                                      |
| Déport                  | 55 mm                                            |
| Rayon d'encombrement    | 117,5 mm                                         |
| Diamètre d'encombrement | 235 mm                                           |
| Diamètre du dôme        | 96 mm                                            |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 137 mm                |
| Largeur de la platine                      | 105 mm                |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 75 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 105 mm                |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm                 |

# ZETA

4680ITP125P63 CV

EAN 4031582366549

Numéro de commande 00834588



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

