

STYLEA

5925PJ1040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016

EAN 4031582359862



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Stylea
Type	Zwenkwiel met wielrem
Standaard	EN12528 - Meubelwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	40 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	35 mm
Totale breedte	52 mm
Totaal gewicht	0,06 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Stift, zwenkend
Kleur	Grafietzwart (RAL9011)
Offset	12 mm
Zwenk radius	45 mm
Uitzwenking	90 mm
Diameter koepel	15,2 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Kleur loopvlak	Antraciet grijs (RAL7016)
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	40 mm
Breedte Loopvlak	12 mm
Asgatdiameter	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	12 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stiftgat voor B10-bevestiging
Diameter boutgat diameter	10 mm

STYLEA

5925PJ040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016

EAN 4031582359862

Bestelnummer 00770014

Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

