

SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510

Número de comanda 00030823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BàSIQUES

Nom del producte	Supratech
Tipus de carcassa	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	0,156 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Roamiento de rodillos
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	12 mm
Longitud del cub	34,9 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510

Número de comanda 00030823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

