

SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510

Número de comanda 00030823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ● ○ ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Supratech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 3 km/h 100 kg

Tracidad de carga estàtica 200 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Pes total 0,156 kg

RODA

Material corporal Polipropilè

Material de la banda de rodadura El cautxú termoplàstic

El Bearing Roamiento de rodillos

Protectors de fil Sense vigilància

Diametralització 100 mm

Banda de rodadura ample 32 mm

El forat Eix Diàmetre del forat 12 mm

Longitud del cub 34,9 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 87 Shore A

SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510

Número de comanda 00030823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

