

NOVATECH


RK.ETP078X78-Ø47X16

EAN 4031582330069

Número de pedido 00832672



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Novatech
Tipo	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	700 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	840 kg
Capacidad de carga estática	1400 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	0,674 kg

ARO

Material del cuerpo	Sin definir
Material de la banda de rodadura	Polipropileno, blando
Diámetro	78 mm
Ancho de Banda de rodadura	78 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	42 Shore D
Diámetro del Rodamiento de bolas	47 mm
Ancho del Rodamiento de bolas	16 mm

NOVATECH

RK.ETP078X78-Ø47X16

EAN 4031582330069

Número de pedido 00832672



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

