

## ALPHA

3478DYR160P63

EAN 4031582399233



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ● ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Название продукта                  | Alpha                                     |
| Тип                                | Фиксированное Колесная опора              |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 135 kg                                    |
| Электропроводящий                  | Да                                        |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                                       |
| Грузоподъемность статическая       | 270 kg                                    |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 85 °C                                     |
| Общая высота                       | 200 mm                                    |
| Общая ширина                       | 115 mm                                    |
| Общий вес                          | 1,77 kg                                   |

## КРОНШТЕЙН

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Материал корпуса | Стальной лист, тяжелый  |
| Форма Вилы       | Широкая                 |
| Цвет             | Пассивированный голубым |

## КОЛЕСО

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Материал корпуса        | Листовая сталь                         |
| Материал протектора     | Литая резина, черная, электропроводная |
| Подшипник               | Роликовый (Игольчатый) подшипник       |
| Ось                     | Винт с гайкой                          |
| Цвет Колесо             | Пассивированный голубым                |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                      |
| Диаметр                 | 160 mm                                 |
| Ширина Протектор        | 40 mm                                  |
| Ширина тела             | 40 mm                                  |
| Твердость Протектор (A) | 80 Береговая A                         |

## ФИТИНГ

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 137 mm                 |
| Ширина пластины                          | 115 mm                 |
| Длина отверстия пластины (минимальная)   | 75 mm                  |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 80 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 75 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm                 |
| Диаметр отверстия пластины               | 11 mm                  |

# ALPHA

3478DYR160P63

EAN 4031582399233

Номер заказа 00028781

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

