

KAPPA

9680ETP080P63 CL67

EAN 4031582314960  
Номер замовлення 00801047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Карра                                           |
| Тип корпусу                        | Поворотний Колісна опора                        |
| Стандартний                        | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 600 kg                                          |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год      | 500 kg                                          |
| Статичний Вантажопідйомність       | 1000 kg                                         |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                                          |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                                           |
| Загальна висота                    | 135 mm                                          |
| Загальна ширина                    | 110 mm                                          |
| Загальна вага                      | 3,84 kg                                         |

КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла           | Сталь, залізо                   |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Відлитий            |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою              |
| Колір Колесо            | медово-жовтий (RAL1005)         |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем         |
| Діаметр                 | 80 mm                           |
| Протектор               | 60 mm                           |
| Ширина тіла             | 60 mm                           |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A                 |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D                 |

КРОНШТЕЙН

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Матеріал            | Литий чавун або циліндр, важкий                        |
| Вила Форма          | Широка Підсилений                                      |
| Поворотний вузол    | Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь |
| Колір               | Пасивований блакитним                                  |
| Офсет (Зсув)        | 41 mm                                                  |
| Радіус повороту     | 89 mm                                                  |
| Поворотне з'єднання | 178 mm                                                 |
| Діаметр ковпачка    | 111 mm                                                 |

ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 135 mm              |
| Ширина тарілки                            | 110 mm              |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 75 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm               |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 75 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 105 mm              |
| Діаметр отвору планшета                   | 11 mm               |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

**KAPPA**

9680ETP080P63 CL67

EAN 4031582314960

Номер замовлення 00801047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

