

KAPPA

9680SEP200P63 CL67

EAN 4031582364613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ●
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Kappa
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12533 - 고하중 캐스터
4km/h에서의 적재 용량	600 kg
6km/h에서의 적재 용량	500 kg
적재 용량 정적	1000 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	85 °C
총높이	245 mm
전체 너비	110 mm
전체 체중	6.506 kg

휠

차체 재질	강판, 무거움
	부드러운
트레드 재질	탄성 타이어, 검은색, 가황
베어링	정밀 볼 베어링
차축	너트로 고정
휠 색상	제트 블랙(유사 RAL9005)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	200 mm
트레드 폭	50 mm
차체 너비	50 mm
트레드의 경도(A)	67 Shore A

하우징

재료	주철 또는 단조철, 무거움
Fork 외형	다양한 강화
스위블 베어링	강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
색상	파란색 부동태화
오프셋	59 mm
회전 반경	160 mm
회전 간섭	320 mm
	✓
돔 직경	111 mm

KAPPA

9680SEP200P63 CL67

EAN 4031582364613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	135 mm
플레이트 너비	110 mm
플레이트 홀 길이(최소)	75 mm
플레이트 홀 길이(최대)	80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	105 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

KAPPA

9680SEP200P63 CL67

EAN 4031582364613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

