

LUMINA

A520POI050B10-11X20/10DOM38 9011

EAN 4031582317275

Numero d'ordine 00071168



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto Lumina

Tipo di alloggiamento Ruota girevole

Portata a 3 km/h 40 kg

Portata statica 80 kg

Intervallo di temperatura (minimo) -20 °C

Intervallo di temperatura (massimo) 60 °C

Altezza totale 61 mm

Larghezza complessiva 55 mm

Peso complessivo 0,093 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Colore battistrada	Nero grafite (RAL9011)
Colore Ruota	Nero grafite (RAL9011)
Parafili	Senza parafili
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	8 mm
Asse diametro del foro	0 mm
Lunghezza mozzo	0 mm
Larghezza corpo	8 mm
Durezza del Battistrada (D)	65 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Polipropilene
Forma della forcella	Supporto gemellato, chiuso, con cupola
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Colore	Nero grafite (RAL9011)
Disassamento	20 mm
Raggio di piroettamento	52 mm
Ingombro di piroettamento	104 mm
Diametro cuffia superiore	38 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno con anello di presa, con collare
Diametro perno	11 mm
Lunghezza perno	20 mm

LUMINA

A520POI050B10-11X20/10DOM38 9011

EAN 4031582317275
Numero d'ordine 00071168



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

