

ZETA REVERSE

468SITP200P63 soft cv

EAN 4031582398397



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○
움직임 소음	● ● ● ● ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Zeta reverse
하우징 유형	스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	700 kg
6km/h에서의 적재 용량	560 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	1400 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	240 mm
전체 너비	96 mm
전체 체중	3.69 kg

하우징

주택 자재	강판, 매우 무거움
Fork 외형	다양한 강화
스위블 베어링	강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2 개
색상	파란색 부동태화
오프셋	55 mm
회전 반경	155 mm
회전 간섭	310 mm
돔 직경	96 mm

휠

Tread profile	볼록한
Tread hardness	부드러운
차체 재질	알루미늄
트레드 재질	폴리우레탄, 주조
베어링	정밀 볼 베어링
차축	너트로 고정
휠 색상	트래픽 회색 A(RAL7042)
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	200 mm
트레드 폭	50 mm
차체 너비	50 mm
트레드의 경도(A)	80 Shore A

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	137 mm
플레이트 너비	105 mm
플레이트 홀 길이(최소)	75 mm
플레이트 홀 길이(최대)	80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	105 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

ZETA REVERSE

468SITP200P63 soft cv

EAN 4031582398397

주문 번호 00860898

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

