PRODUCTINFORMATIE

MAXTECH

PAO100x25-Ø6x27 + ASBUS

EAN 4031582381245



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Diameter Asgat	6 mm
Naaflengte	27 mm

KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Type	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h	70 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	140 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,11 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH