

# AGILA

2478DIK125P50

EAN 4031582302363

Numărul de comandă 00006269



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●●○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Agila                             |
| Tip                               | Rola fixă                         |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 kg                            |
| Capacitate de încărcare statică   | 200 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 80 °C                             |
| Înălțime totală                   | 160 mm                            |
| Lățime totală                     | 60 mm                             |
| Greutate totală                   | 1,002 kg                          |

## ROATĂ

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Material pentru corp                    | Tablă de oțel              |
| Material al benzii de rulare            | Cauciuc solid, fără marcaj |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile cu con     |
| Roată                                   | Pasivat în albastru        |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet  |
| Diametru                                | 125 mm                     |
| Benză de rulare                         | 32 mm                      |
| Lățimea corpului                        | 32 mm                      |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A              |

## FURCA

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Material        | Tablă de oțel, medie |
| FormăFurcă      | Larg                 |
| Culoare         | Pasivat în albastru  |
| Diametru cupolă | 60 mm                |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 77 mm                 |
| Lățimea plăcii                      | 67 mm                 |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 46,5 mm               |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 51,5 mm               |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 56 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 61,5 mm               |
| Diametru orificiu placă             | 8,5 mm                |

# AGILA

2478DIK125P50

EAN 4031582302363

Numărul de comandă 00006269



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

