

DURATECH

TOP 082X66-Ø20 HL66

EAN 4031582331042
Bestelnummer 00827823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	82 mm
Breedte Loopvlak	66 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	66 mm
Breedte wielkern	66 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6204

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	650 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	520 kg
Statisch Draagvermogen	1300 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,462 kg

DURATECH

TOP 082X66-Ø20 HL66

EAN 4031582331042
Bestelnummer 00827823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

