

# AGILA

2478YGO050P41

EAN 4031582356397



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam                  | Agila                           |
| Type                         | Bokwiel                         |
| Standaard                    | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 50 kg                           |
| Elektrisch geleidend         | Ja                              |
| Roestvrij                    | Nee                             |
| Statisch Draagvermogen       | 100 kg                          |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                          |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                           |
| Totale hoogte                | 69 mm                           |
| Totaal gewicht               | 0,1 kg                          |

## VORK

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm                  | Breed              |
| Kleur                      | Blauw gepassiveerd |

## WIEL

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polypropyleen, elektrisch geleidend          |
| Materiaal loopvlak            | Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend |
| Lager                         | Glijlager                                    |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes                           |
| Diameter                      | 50 mm                                        |
| Breedte Loopvlak              | 19 mm                                        |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A                                   |

## BEVESTIGING

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Type bevestiging                   | Vierkante plaat |
| Lengte plaat                       | 55 mm           |
| Breedte plaat                      | 55 mm           |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal)  | 38,5 mm         |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 44 mm           |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 38,5 mm         |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 44 mm           |
| Diameter bevestigingsgat           | 6,3 mm          |

