



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

### ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

### ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Име на продукта                       | Zeta                                           |
| Тип корпус                            | Завъртане на Колело с<br>Заклучване по пососка |
| Стандартен                            | EN12532 - Транспортно<br>оборудване            |
| Товароносимост при 4 км/ч             | 350 kg                                         |
| Товароносимост при 6 км/ч             | 280 kg                                         |
| Статичен Товароносимост               | 700 kg                                         |
| Температурен диапазон<br>(минимален)  | -20 °C                                         |
| Температурен диапазон<br>(максимален) | 85 °C                                          |
| Обща височина                         | 200 mm                                         |
| Общо тегло                            | 3,389 kg                                       |

### КОЛЕЛО

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Материал на тялото    | Алуминий                                |
| Материал на реазбата  | Еластична гума, черна,<br>вулканизирана |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер                   |
| Ос                    | Завинтен с гайка                        |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за<br>резба    |
| Диаметър              | 160 mm                                  |
| Ширина на Резба       | 50 mm                                   |
| Твърдост на Резба (A) | 67 Бръснач A                            |

### ВИЛКА

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Материал                    | Стоманен лист, много тежък                           |
| Форма Вилица                | Обхват Закалено                                      |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка,<br>Закалено или Неръждаемост |
| Изместване                  | 55 mm                                                |
| Интерференция при завъртане | 230 mm                                               |

### ПРИЛЯГАНЕ

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                               | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                           | 137 mm            |
| Ширина на плаката                            | 105 mm            |
| Дължина на отвора на плаката<br>(максимална) | 105 mm            |
| Ширина на отвора на плаката<br>(минимална)   | 75 mm             |
| Ширина на отвора на плаката<br>(максимална)  | 80 mm             |
| Диаметър на отвора на плаката                | 11 mm             |

# ZETA

4681EP160P63 XL

EAN 4031582399486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

