

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL31,8 black

EAN 4031582382891



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	热塑性合成材料，耐热
胎面材料	与轮子体相同
轴承	干轴承衬套
轮子颜色	黑色
直径	75 mm
胎面宽度	25 mm
轴孔直径	8 mm
中心长度	31.8 mm
轮体宽度	25 mm
胎面硬度 (D)	80 岸 D

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●○○○
损耗	●●●●●
耐腐蚀性	●●●●●

核心属性

产品名称	Duratech heat
外壳类型	轮子
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	50 kg
导电	否
不锈	是
静态载重	100 kg
温度范围 (最低)	-40 °C
最高温度范围	134 °C
总重量	0.08 kg

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL31,8 black

EAN 4031582382891

订单号 00039564
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

