

STYLEA

5925UJI075L51-11 DM20X43ALU

EAN 4031582336009

Numer zamówienia 00078589



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●○○

Odejście ●●●○○

Odporność na korozję ●●●●○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Stylea
Typ	Kółko obrotowe z Hamulec koła
Standardowy	EN12528 – Kółka meblowe
Nośność przy 3 km/h	50 kg
Nośność statyczne	100 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	89 mm
Szerokość całkowita	54 mm
Waga całkowita	0,16 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Kauczuk termoplastyczny
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	75 mm
Szerokość Bieżnia	8 mm
Szerokość korpusu	8 mm
Twardość Bieżnia (A)	87 Shore A

OBUDOWA

Materiał	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Trzpień , obrotowy
Wysięg	38 mm
Promień działania koła	87 mm
Zasięg działania koła	174 mm
Średnica kopuły	20 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień	11 mm

STYLEA

5925UJI075L51-11 DM20X43ALU

EAN 4031582336009

Numer zamówienia 00078589



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

