

ALPHA

3470DPR200P63 BLACK

EAN 4031582410433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ○ ○ ○ ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ○ ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Название продукта | Alpha |
| Тип | Поворотное Колесная опора |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 75 kg |
| Грузоподъемность статическая | 150 kg |
| Общая высота | 240 mm |
| Общий вес | 2,135 kg |

КОЛЕСО

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Материал корпуса | Листовая сталь |
| Материал протектора | Пневматическая шина, профиль линии |
| Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник |
| Ось | Винт с гайкой |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 200 mm |
| Ширина Протектор | 50 mm |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Материал | Стальной лист, тяжелый |
| Форма Вилы | Широкая |
| Поворотный узел | Две гонки с мячом |
| Офсет (Смещение) | 55 mm |
| Радиус поворота | 155 mm |
| Поворотное соединение | 310 mm |

ФИТИНГ

| | |
|--|------------------------|
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины | 137 mm |
| Ширина пластины | 105 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 11 mm |

ALPHA

3470DPR200P63 BLACK

EAN 4031582410433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

