INFORMAZIONI DI PRODOTTO

ELASTECH

IEP 300x55-Ø25 HL60

EAN 4031582319774



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●○○○
Rumore	●●●●●
Attrito	●●●○○
Resistenza alla corrosione	●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Elastech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	600 kg
Portata a 6 km/h	480 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	1200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	85 °C
Peso complessivo	3,87 kg

RUOTA

Tread hardness	morbido
Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del battistrada	Gomma elastica, nera, vulcanizzata
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Nero (simile a RAL9005)
Parafili	Senza parafili
Diametro	300 mm
Larghezza battistrada	55 mm
Asse diametro del foro	25 mm
Lunghezza mozzo	60 mm
Larghezza corpo	55 mm
Durezza del Battistrada (A)	68 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

IEP 300x55-Ø25 HL60

EAN 4031582319774

Numero d'ordine 00837180

Disegni del prodotto




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

IEP 300x55-Ø25 HL60

EAN 4031582319774

Numero d'ordine 00327180



© Copyright 2026 TENTE International GmbH