

ELASTECH

SFP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Tread hardness	měkký
Materiál středu	plechová ocel, těžká
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Šedá / bez označení
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru pro šroub	20 mm
Délka náboje	60 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	68 Obuv A

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ●
Hlučnost	● ● ● ● ●
Opotřebení	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	600 kg
Nosnost 6 km/h	500 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	1000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková hmotnost	3,48 kg

ELASTECH


SFP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322217

Objednací číslo 00830559
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

SFP 200x50-Ø40 HL60 plus

EAN 4031582322117

Objednáací číslo 00839559



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.