**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ**

# STYLEA

## 5925UOI065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582404067



Изображение может отличаться от оригинального продукта

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ●●●○○ |
| Шум движения | ●●●○○ |
| Исчезновение | ●●●○○ |
| Устойчивость к коррозии | ●●●●○ |

### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Stylea |
| Тип | Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса |
| Стандартный | EN12528 - Мебельные колесные опоры |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 50 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 100 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 40 °C |
| Общая высота | 68 mm |
| Общая ширина | 46 mm |
| Общий вес | 0,1 kg |

### КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Форма Вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
| Поворотный узел | Стержень, поворотный |
| Радиус поворота | 67 mm |
| Поворотное соединение | 134 mm |
| Диаметр купола | 23 mm |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник | Подшипник скольжения с Проставка трубой |
| Ось | Заклепки |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 65 mm |
| Ширина Протектор | 13,9 mm |

### ФИТИНГ

| | |
|---|---|
| Тип фитинга | Глухое отверстие для фитинга B10 |
| Диаметр отверстия Болт | 10 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# STYLEA


## 5925UOI065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582404067

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

### Чертежи изделия



© Copyright 2026 TENTE International GmbH