ALPHA

3478ITP125P63 CL60 OH161

EAN 4031582306415

Numéro de commande 00002760

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Capacité de charge à 4 km/h	300 kg
Capacité de charge à 6 km/h	200 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	600 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	161 mm
Largeur totale	115 mm
Poids	1.73 kg

ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	50 mm
Largeur du corps de roue	50 mm

RACCORD

Longueur de la platine	137 mm
Largeur de la platine	115 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


3478ITP125P63 CL60 OH161

EAN 4031582306415

Numéro de commande 00002760

Dessins du produit





© Copyright 2026 TENTE International GmbH