



图片可能与原产品不同

### 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●●
耐腐蚀性	●●●●○

### 核心属性

产品名称	Stylea
外壳类型	带轮刹的旋转脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	50 kg
静态载重	100 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	40 ° C
总高	84 mm
总宽度	54 mm
总重量	0.183 kg

### 轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
侧盖	无螺纹护罩
直径	75 mm
胎面宽度	11 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

### 支架

材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	阀杆旋转
旋转半径	87 mm
转向干涉	174 mm

### 固定件

固定件类型	方形板
上板长	38 mm
上板宽	38 mm
上板孔长度 (最大)	28 mm
上板孔宽度 (最大)	28 mm
上板孔直径	4.4 mm