

ELASTECH

IEP 300X55-Ø25 HL60

EAN 4031582319774

Numero d'ordine 00837180



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Alluminio
	morbido
Materiale del battistrada	Gomma elastica, nera, vulcanizzata
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Nero (simile a RAL9005)
Parafili	Senza parafili
Diametro	300 mm
Larghezza battistrada	55 mm
Asse diametro del foro	25 mm
Lunghezza mozzo	60 mm
Larghezza corpo	55 mm
Durezza del Battistrada (A)	68 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●○○○

Rumore ●●●●●

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Elastech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	600 kg
Portata a 6 km/h	480 kg
Portata statica	1200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	85 °C
Peso complessivo	3,865 kg

ELASTECH

IEP 300X55-Ø25 HL60

EAN 4031582319774

Numero d'ordine 00837180



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

