

ALPHA

3470DVJ100P62

EAN 4031582303537
Número de comanda 00001361



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ● ○

Atràcia ● ● ● ○ ○

Resistència a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha
Tipus de carcassa	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 4 km/h	70 kg
Tracidad de carga estàtica	140 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	85 °C
Alçada total	128 mm
Àmplia general	75 mm
Pes total	0,902 kg

RODA

Material corporal	Acero de huellas
Material de la banda de rodadura	Goma massissa negres, negres
El Bearing	Roamiento de rodillos
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Passivat blau
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	30 mm
Corporació ample	30 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	80 Shore A

SUPORT

Material	Acer, pesada
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Passivat blau
Desplaçament	40 mm
Scio de giro	90 mm
Sterferencia de giro	180 mm
Dome Dictel	75 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	105 mm
Placa ampla	80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	77 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	60 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	80 mm
Placa de diàmetre	9 mm

ALPHA

3470DVJ100P62



EAN 4031582303537
Número de comanda 00001361



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

3470U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

