

# STYLEA

5920UOI065L51-10D23 ~9006/~9006

EAN 4031582310900



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ● |
| 부식방지   | ● ● ● ● ○ |

## 핵심 속성

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 제품명            | Stylea            |
| 하우징 유형         | 회전 캐스터            |
| 표준             | EN12528 - 가구용 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 50 kg             |
| 적재 용량 정적       | 100 kg            |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C            |
| 온도 범위(최대)      | 60 °C             |
| 총높이            | 68 mm             |
| 전체 너비          | 43 mm             |
| 전체 체중          | 0.092 kg          |

## 휠

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드                |
| 트레드 재질     | 휠 차체와 동일             |
| 베어링        | 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 |
| 차축         | 리벳                   |
| 트레드 색상     | 흰색 알루미늄(유사 RAL9006)  |
| 휠 색상       | 흰색 알루미늄(유사 RAL9006)  |
| 스레드 가드     | 스레드가드 없음             |
| 직경         | 65 mm                |
| 트레드 폭      | 8 mm                 |
| 차축 홀 직경    | 0 mm                 |
| 허브 길이      | 0 mm                 |
| 차체 너비      | 8 mm                 |
| 트레드의 경도(D) | 65 Shore D           |

## 하우징

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 재료      | 폴리아미드               |
| Fork 외형 | 트윈 휠 하우징            |
| 스위블 베어링 | 스텝, 회전              |
| 색상      | 흰색 알루미늄(유사 RAL9006) |
| 오프셋     | 25 mm               |
| 회전 반경   | 53 mm               |
| 회전 간섭   | 106 mm              |
| 돔 직경    | 23 mm               |

## 피팅

|         |                |
|---------|----------------|
| 피팅 유형   | B10 피팅용 블라인드 홀 |
| 볼트 홀 직경 | 10 mm          |

제품 정보

# STYLEA

5920UOI065L51-10D23 ~9006/~9006

EAN 4031582310900

기술 도면

---



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

