

ALPHA

3477PIO080P30-13

EAN 4031582305210

Numer zamówienia 00029514



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●○○

Odejście ●●●○○

Odporność na korozję ●●●○○

PODSTAWOWE ATYTY

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa produktu | Alpha |
| Typ | Kółko obrotowe z Blokada pełna |
| Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h | 70 kg |
| Nośność statyczne | 140 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| Wysokość całkowita | 108 mm |
| Waga całkowita | 0,902 kg |

KOŁO

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Materiał ciała | Polipropylen |
| Materiał bieżni | Guma pełna, nie brudzący śladów |
| Łożysko | Łożysko ślizgowe |
| Oś | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Oslony gwintu | Bez osłony gwintu |
| Średnica | 80 mm |
| Szerokość Bieżnia | 35 mm |
| Twardość Bieżnia (A) | 80 Shore A |

OBUDOWA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Materiał | Arkusze stalowy, ciężki |
| Kształt Widelec | Poszerzane |
| Łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
| Wysięg | 44,5 mm |
| Promień działania koła | 121 mm |
| Zasięg działania koła | 242 mm |

MOCOWANIE

| | |
|-------------------------|----------------|
| Typ mocowania | Otwór na śrubę |
| Średnica otworu Trzpień | 13 mm |

ALPHA

3477PIO080P30-13

EAN 4031582305210

Numer zamówienia 00029514



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

